

EXA^I EXA^{II} EXAKTA

EENOOGSPIEGELREFLEX
KLEINBEELDCAMERA'S
MET
VOLLEDIG
VERWISSELBARE
OBJECTIEVEN

Vrijblijvende prijslijst juli 1962

				zonder instelwig	met instelwig
EXA^I met lichtkapzoeker (verwisselbaar)					
zonder lens				f 120,—	f 160,—
met Meritar	1:2,9/50 mm	DK	37 mm ø	" 176,—	" 216,—
met Trioplan	1:2,9/50 mm	KL	37 mm ø	" 185,—	" 225,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	42 mm ø	" 210,—	" 250,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	37 mm ø	" 220,—	" 260,—
met Primotar	1:3,5/50 mm	VAD	42 mm ø	" 240,—	" 280,—
EXA^I met prismazoeker (verwisselbaar)					
zonder lens				f 185,—	f 225,—
met Meritar	1:2,9/50 mm	DK	37 mm ø	" 241,—	" 281,—
met Trioplan	1:2,9/50 mm	KL	37 mm ø	" 250,—	" 290,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	42 mm ø	" 275,—	" 315,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	37 mm ø	" 285,—	" 325,—
met Primotar	1:3,5/50 mm	VAD	42 mm ø	" 305,—	" 345,—
EXA^{II} met ingebouwde prismazoeker (vast)					
zonder lens				f 205,—	f 245,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	42 mm ø	" 295,—	" 335,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	37 mm ø	" 305,—	" 345,—
met Primotar	1:3,5/50 mm	VAD	42 mm ø	" 325,—	" 365,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	VAD	51 mm ø	" 410,—	" 450,—
met Domiron	1:2,0/50 mm	VAD	57 mm ø	" 465,—	" 505,—
met Pancolar	1:2,0/50 mm	VAD	51 mm ø	" 520,—	" 560,—
EXAKTA Vorex IIa met lichtkapzoeker (verwisselbaar)					
zonder lens				f 415,—	f 455,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	42 mm ø	" 505,—	" 545,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	37 mm ø	" 515,—	" 555,—
met Primotar	1:3,5/50 mm	VAD	42 mm ø	" 535,—	" 575,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	VAD	51 mm ø	" 620,—	" 660,—
met Domiron	1:2,0/50 mm	VAD	57 mm ø	" 675,—	" 715,—
met Pancolar	1:2,0/50 mm	VAD	51 mm ø	" 730,—	" 770,—
EXAKTA Vorex IIa met prismazoeker (verwisselbaar)					
zonder lens				f 480,—	f 520,—
met Domiplan	1:2,8/50 mm	VAD	42 mm ø	" 570,—	" 610,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	KL	37 mm ø	" 580,—	" 620,—
met Primotar	1:3,5/50 mm	VAD	42 mm ø	" 600,—	" 640,—
met Jena T	1:2,8/50 mm	VAD	51 mm ø	" 685,—	" 725,—
met Domiron	1:2,0/50 mm	VAD	57 mm ø	" 740,—	" 780,—
met Pancolar	1:2,0/50 mm	VAD	51 mm ø	" 795,—	" 835,—

KL = klikdjafragma DK = diafragma-kiesstop AD = automatisch diafragma
VAD = vol-automatisch diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5 en 6
Levering van camera's zonder lens is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS voor EXA^I en EXAKTA

Lichtkapzoeker incl. étui	f	50,—
Lichtkapzoeker met instelwig incl. étui	"	90,—
Prismazoeker incl. étui	"	115,—
Prismazoeker met instelwig incl. étui	"	155,—
Los matver grootglas met instelwig	"	49,—
Oogschelp voor prismazoeker met vatting voor correctieglas	"	12,50
Objectiefzoeker	"	33,—
Speciale loupe voor macrofotografie	"	27,—

Speciale matver grootglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matver grootglas	f	9,—
Los matver grootglas met draadkruis	"	20,—
Los matver grootglas met draadkruis en mm-indeling	"	49,—
Los matver grootglas met schaa kbordindeling per 5 mm	"	43,—
Los matver grootglas m. heldere instel vlek 3 of 10 mm ø m. draadkr.	"	33,—
Los geheel helder ver grootglas met draadkruis	"	25,—
Los geheel helder ver grootglas met draadkruis en mm-indeling	"	55,—

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend)	f	2,50
Los matglas met draadkruis	"	7,—
Los matglas met draadkruis en mm-indeling	"	12,50
Los matglas met schaa kbordindeling per 5 mm	"	22,—

Voor lichtkapzoeker (oud model):

Los matver grootglas	f	10,—
Los matver grootglas met draadkruis	"	17,—
Los matver grootglas met draadkruis en mm-indeling	"	55,—
Los matver grootglas met schaa kbordindeling per 5 mm	"	35,—
Los matver grootglas m. heldere instel vlek 3 of 10 mm ø m. draadkr.	"	27,—
Los geheel helder ver grootglas met draadkruis	"	19,—
Los geheel helder ver grootglas met draadkruis en mm-indeling	"	57,—

TASSEN

Paraattas voor EXA ^I	f	20,—
Paraattas voor EXA ^I met Primotar 1:3,5/50 mm	"	26,—
Paraattas voor EXA ^{II}	"	26,—
Paraattas voor EXAKTA Varex	"	35,—

Combinatietas

klein model (breed 20, hoog 14, diep 11 cm)	"	29,—
kwaliteit V (splitleder) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	71,—
kwaliteit L (rundleder) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	95,—

TOEBEHOREN voor stereo-fotografie

Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 12 mm (opnamen binnen 2 m)	f	225,—
Proxar voorzetlens voor stereo-opnamen op 20 of 30 of 50 cm	"	22,—
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 65 mm (opnamen 2 m—oo)	"	295,—
Stereozoeker „Stereflex"	"	115,—

TOEBEHOREN (algemeen)

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,—
Filters 37 mm ø (inschroefbaar M 35,5 x 0,5)	geel, groen, oranje, rood	7,—
Filters 42 mm ø (inschroefbaar M 40,5 x 0,5)	blauw, ultraviolet	8,—
Filters 51 mm ø (inschroefbaar M 49 x 0,75)	infrarood en infrazwart	15,—
Bernotar polarisatiefilter 37 mm ø (inschroefbaar) incl. étui		49,—
Bernotar polarisatiefilter 42 mm ø (inschroefbaar) incl. étui		49,—
Bernotar polarisatiefilter 51 mm ø (inschroefbaar) incl. étui		50,—
Zonnekap 37 mm ø (inschroefbaar M 35,5 x 0,5)		5,—
Zonnekap 42 mm ø (inschroefbaar M 40,5 x 0,5)		5,75
Zonnekap 51 mm ø (inschroefbaar M 49 x 0,75)		6,50
Omhangkoord		7,50
Vuistknop		1,—
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)		1,—
Afsluitdop voor achterzijde lens (met bajonetvatting)		1,90
Draadontspanner voor EXA ^I en EXA ^{II} (reserve)		1,40
Draadontspanner voor EXAKTA (reserve)		1,—
Lensdop 37 en 42 mm (reserve)		1,50
Lensdop 51 en 57 mm (reserve)		1,90

TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische-fotografie

Dubbelbajonering (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,—
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)		31,—
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)		62,—
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)		135,—
Hoekstuk met instelslede		101,—
Verbindingsring voor microscoop-objectieven		5,—
Omkeerring 32, 37, 42 of 51 mm ø		6,—
Ontspannerbrug		6,—
Dubbele draadontspanner, 24 cm		13,—
Dubbele draadontspanner, 40 cm		14,50
Micro-tussenstuk		49,—
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen		70,—
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter		110,—
Aansluitstuk voor endoscoop		65,—

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	f	157,—
Jena Tr 1: 4/135 mm DK (spec. uitvoering)		285,—
Blohm ZB3—electronische ringlamp met instellamp		338,—

f 780,—

EXAKTA Combinatie-apparaat, bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Verlichtingsarmatuur	" 105,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—
Hoekstuk	" 43,—
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief	" 10,—

f 505,—

Jena T 1:2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur	" 175,—
Microscopring II (voor Jena microscoop LgOG)	" 12,—
Lichtsluis	" 7,—
Lichtsluis voor microscoop	" 11,—

*f 710,—***Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede	f 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—

*f 135,—***Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede	f 58,—
Hoekstuk	" 43,—
Stel bajonet- en verlengingsringen	" 31,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—

*f 191,—***Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede	f 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—

*f 194,—***Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—

f 288,—

Verlichtingsarmatuur	" 105,—
--------------------------------	---------

*f 393,—***Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Hoekstuk	" 43,—

f 254,—

Verlichtingsarmatuur	" 105,—
--------------------------------	---------

*f 359,—***Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Lichtsluis	" 7,—
Lichtsluis voor microscoop	" 11,—
Microscopring II (voor Jena microscoop LgOG)	" 12,—

f 318,—

De met * gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA¹.

GROOTHOEK

		beeldhoek in graden	canal lenzen	kortste instel- afstand	kleinste diafragma	filter- schroef- draad	diameter	prijs in f
* Isco Westrogon (l.k.)	VAD 4,0/24	82	8	0,50	22	82/0,75	85	445,—
* Isco Westron (l.k.)	DK 2,8/35	62	5	0,50	16	46/0,75	48	240,—
* Isco Westron	VAD 2,8/35	62	5	0,35	22	46/0,75	48	310,—
* Angénieux Rétrofocus	VAD 3,5/24	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,—
* Angénieux Rétrofocus	VAD 3,5/28	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,—
* Angénieux Rétrofocus	VAD 2,5/35	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,—
* Jena Flektogon	VAD 4,0/25	82	7	0,20	22	77/0,75	80	375,—
* Jena Flektogon	VAD 2,8/35	62	6	0,36	22	49/0,75	51	345,—
* Schacht Travegon	VAD 3,5/35	62	6	0,50	22	49/0,75	51	235,—
* Schacht S Travegon	VAD 2,8/35	62	7	0,50	22	49/0,75	51	315,—
* Meyer Primagon	DK 4,5/35	63	4	0,40	22	49/0,75	51	155,—

STANDAARD

* Meritar	DK 2,9/50	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	56,—
* Meyer Trioplan	KL 2,9/50	47	3	0,60	22	35,5/0,50	37	65,—
* Meyer Domiplan	VAD 2,8/50	47	3	0,75	22	40,5/0,50	42	90,—
* Jena T	KL 2,8/50	45	4	0,60	22	35,5/0,50	37	100,—
* Meyer Primotar	VAD 3,5/50	47	4	0,50	16	40,5/0,50	42	120,—
* Jena T	VAD 2,8/50	45	4	0,50	22	49/0,75	51	205,—
Meyer Domiron	VAD 2,0/50	47	6	0,34	22	55/0,75	57	260,—
Jena Pancolor	VAD 2,0/50	45	6	0,50	22	49/0,75	51	315,—
Isco Westrocolor	VAD 1,9/50	45,2	6	0,50	22	52/0,75	54	310,—
Angénieux	DK 1,5/50	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,—

LANGBRANDPUNT

* Isco Isconar	KL 4,0/100	24	3	1,50	22	41/0,50	48	85,—
Isco Isconar	KL 4,0/135	18	3	1,50	22	46/0,75	48	125,—
Schacht Travenon	KL 4,5/135	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	140,—
Jena B	DK 1,5/75	32	6	0,80	16	58/0,75	60	345,—
* Jena Bm	VAD 2,8/80	30	5	0,80	22	49/0,75	51	255,—
Jena Bm	VAD 2,8/120	21,5	5	1,30	22	67/0,75	70	460,—
* Meyer Trioplan	VAD 2,8/100	25	3	1,10	22	55/0,75	57	230,—
Meyer Primotar	DK 3,5/180	14	4	2,20	22	67/0,75	70	235,—
Jena Fernobjektiv	8,0/500	5	2	6,00	45	77/0,75	80	770,—

TELE

* Schacht Travenar	AD 2,8/90	28	4	1,00	22	49/0,75	51	195,—
* Schacht Travenar	AD 3,5/135	18	4	1,50	32	49/0,75	51	235,—
* Isco Tele-Westonar	VAD 3,5/135	18	5	2,50	22	52/0,75	54	330,—
Isco Tele-Westonar	KL 4,0/180	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,—
Isco Tele-Isconar (l.k.)	DK 2,8/135	18,2	4	1,35	22	54/0,75	57	335,—
Isco Tele-Isconar (l.k.)	VAD 2,8/135	18,2	4	1,50	22	54/0,75	57	510,—
Isco Tele-Isconar (l.k.)	DK 2,8/180	13,6	5	1,80	22	69/0,75	72	595,—
* Angénieux	VAD 2,5/90	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,—
Angénieux	1,8/90	27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,—
Angénieux	3,5/135	18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,—
Angénieux	2,5/135	18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,—
Angénieux	VAD 4,5/180	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,—
* Jena S	DK 4,0/135	18,5	4	1,20	22	49/0,75	51	235,—
Jena S	DK 2,8/180	14	5	1,50	22	77/0,75	80	590,—
Jena S	DK 4,0/300	8	5	3,00	22	77/0,75	80	805,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/180	14	4	2,00	22	49/0,75	51	210,—
Lederen koker voor Tele Megor								11,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/250	10	4	3,30	22	58/0,75	60	240,—
Lederen koker voor Tele Megor								15,—
Meyer Tele Megor	DK 4,5/300	8	4	3,30	22	82/0,75	85	410,—
Lederen koker voor Tele Megor								20,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/400	6	4	6,00	22	82/0,75	85	400,—
Lederen koker voor Tele Megor								23,—
Jena Spiegel-lenzen objectief	4,0/500	5	4	7,00	ingeb.	filter-revolver		3950,—
Jena Spiegel-lenzen objectief	5,6/1000	2,5	+ 2 spiegels 4 16,00		ingeb.	filter-revolver		5940,—

(l.k.) = in lederen koker.

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)**TELE (vervolg)**

Dallmeyer Dallon	1: 5,6/150	mm	Whit. 1.24 "	× 48	29 ø	f	385,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/250	mm	Whit. 1.935"	× 36	48 ø	"	590,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/300	mm	Whit. 2.320"	× 36	56 ø	"	705,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/355	mm	Whit. 2.66 "	× 32	67 ø	"	825,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/430	mm	Whit. 3.24 "	× 24	79 ø	"	1060,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/500	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102 ø	"	1450,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/600	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114 ø	"	2120,—
Dallmeyer Dallon	1: 8,0/1000	mm	Whit. 5.315"	× 24	132 ø	"	4090,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/230	mm	Whit. 2.320"	× 36	56 ø	"	630,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/300	mm	Whit. 2.875"	× 32	70 ø	"	825,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/355	mm	Whit. 3.24 "	× 24	80 ø	"	955,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/430	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102 ø	"	1430,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/500	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114 ø	"	1910,—
Dallmeyer New Large Adon	1: 4,5/600	mm	Whit. 6.00 "	× 24	146 ø	"	2970,—

LITERATUUR

EXAKTA kleinbeeldfotografie. Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkömen „up to date“. Auteur Werner Wurst; uitg. W. Knapp f 21,65

Einführung in die praktische Mikrofotografie.

Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehlis

Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen vervaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen.

f 23,15

Nadere inlichtingen en folders bij Uw fotohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:

Heynderickx



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX - HUGO DE GROOTSTRAAT 9 - DEN HAAG