

EXA^I EXA^{II} EXAKTA

EENOOGSPIEGELREFLEX
KLEINBEELDCAMERA'S
MET
VOLLEDIG
VERWISSELBARE
OBJECTIEVEN

Vrijblijvende prijslijst juni 1963

			zonder instelwig	met instelwig
EXA^I met lichtkapzoeker (verwisselbaar)				
zonder lens			f 120,—	f 160,—
met Meritar 1:2,9/50 mm DK		35,5 s / 37 ø	" 176,—	" 216,—
met Trioplan 1:2,9/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 185,—	" 225,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD		40,5 s / 42 ø	" 210,—	" 250,—
met Jena T 1:2,8/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 220,—	" 260,—
EXA^I met prismazoeker (verwisselbaar)				
zonder lens			f 185,—	f 225,—
met Meritar 1:2,9/50 mm DK		35,5 s / 37 ø	" 241,—	" 281,—
met Trioplan 1:2,9/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 250,—	" 290,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD		40,5 s / 42 ø	" 275,—	" 315,—
met Jena T 1:2,8/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 285,—	" 325,—
EXA^{II} met ingebouwde prismazoeker (vast)				
zonder lens			f 205,—	f 245,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD		40,5 s / 42 ø	" 295,—	" 335,—
met Jena T 1:2,8/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 305,—	" 345,—
met Jena T 1:2,8/50 mm VAD		49 s / 51 ø	" 410,—	" 450,—
met Domiron 1:2,0/50 mm VAD		55 s / 57 ø	" 465,—	" 505,—
met Pancolar 1:2,0/50 mm VAD		49 s / 51 ø	" 520,—	" 560,—
EXAKTA Varex Ila met lichtkapzoeker (verwisselbaar)				
zonder lens			f 415,—	f 455,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD		40,5 s / 42 ø	" 505,—	" 545,—
met Jena T 1:2,8/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 515,—	" 555,—
met Jena T 1:2,8/50 mm VAD		49 s / 51 ø	" 620,—	" 660,—
met Domiron 1:2,0/50 mm VAD		55 s / 57 ø	" 675,—	" 715,—
met Pancolar 1:2,0/50 mm VAD		49 s / 51 ø	" 730,—	" 770,—
EXAKTA Varex Ila met prismazoeker (verwisselbaar)				
zonder lens			f 480,—	" 520,—
met Domiplan 1:2,8/50 mm VAD		40,5 s / 42 ø	" 570,—	" 610,—
met Jena T 1:2,8/50 mm KL		35,5 s / 37 ø	" 580,—	" 620,—
met Jena T 1:2,8/50 mm VAD		49 s / 51 ø	" 685,—	" 725,—
met Domiron 1:2,0/50 mm VAD		55 s / 57 ø	" 740,—	" 780,—
met Pancolar 1:2,0/50 mm VAD		49 s / 51 ø	" 795,—	" 835,—

KL = klikdiafragma DK = diafragma-kiesstop AD = automatisch diafragma
VAD = vol-automatisch diafragma

Zie voor nadere gegevens over bovenstaande objectieven pagina 5 en 6
Levering van camera's zonder lens is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS voor EXA^I en EXAKTA

Lichtkapzoeker incl. étui	f	50,—
Lichtkapzoeker met instelwig incl. étui	"	90,—
Prismazoeker incl. étui	"	115,—
Prismazoeker met instelwig incl. étui	"	155,—
Los matvergrootglas met instelwig	"	49,—
Oogschelp voor prismazoeker met vating voor correctieglas	"	12,50
Objectiefzoeker	"	33,—
Speciale loupe voor macrofotografie	"	27,—

Speciale matvergrootglazen

Voor lichtkapzoeker, prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas	f	9,—
Los matvergrootglas met draadkruis	"	20,—
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	49,—
Los matvergrootglas met schaakbordindeling per 5 mm	"	43,—
Los matvergrootglas m. heldere instelplek 3 of 10 mm ø m. draadkr.	"	33,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	"	25,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	55,—

Voor objectiefzoeker:

Los matglas (dus niet vergrotend)	f	2,50
Los matglas met draadkruis	"	7,—
Los matglas met draadkruis en mm-indeling	"	12,50
Los matglas met schaakbordindeling per 5 mm	"	22,—

Voor lichtkapzoeker (oud model):

Los matvergrootglas	f	10,—
Los matvergrootglas met draadkruis	"	17,—
Los matvergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	55,—
Los matvergrootglas met schaakbordindeling per 5 mm	"	35,—
Los matvergrootglas m. heldere instelplek 3 of 10 mm ø m. draadkr.	"	27,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	"	19,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis en mm-indeling	"	57,—

TASSEN

Paraattas voor EXA ^I	f	20,—
Paraattas voor EXA ^{II}	"	27,—
Paraattas voor EXAKTA Varex	"	36,—

Combinatietas

klein model (breed 20, hoog 14, diep 11 cm)	"	29,—
kwaliteit V (fluweel-voering) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	71,—
kwaliteit L (zeemleer-voering) (breed 25, hoog 18, diep 13 cm)	"	95,—
Omnica-speciaal (zeemleer-voering)	"	175,—

TOEBEHOREN voor stereo-fotografie

Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 12 mm (opnamen binnen 2 m)	f	225,—
Proxar voorzetlens voor stereo-opnamen op 20 of 30 of 50 cm	"	22,—
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntsafstand, basis 65 mm (opnamen 2 m—∞)	"	295,—
Stereozoeker „Stereoflex"	"	115,—

TOEBEHOREN (algemeen)

EXAKTA synchroonsteker (voor vroegere modellen met dubbelpolige synchrooncontacten)	f	3,—
Flitsschoentje (opsteekbaar op de prismazoeker)	"	5,50
Filters 35,5 s { geel, groen, oranje, rood	"	7,—
Filters 40,5 s { blauw, ultraviolet	"	8,—
Filters 49 s { infrarood en infrazwart	"	15,—
Filters 55 s	"	16,—
Bernotar polarisatiefilter 35,5 s	"	35,—
Bernotar polarisatiefilter 40,5 s	"	41,—
Bernotar polarisatiefilter 49 s	"	47,—
Zonnekap 35,5 s	"	5,—
Zonnekap 40,5 s	"	5,75
Zonnekap 49 s	"	6,50
Omhangkoord	"	7,50
Vuistknop	"	1,—
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)	"	1,—
Afsluitdop voor achterzijde lens (met bajonetvatting)	"	1,90
Draadontspanner voor EXA I en EXA II (reserve)	"	1,40
Draadontspanner voor EXAKTA (reserve)	"	1,—
Lensdop 37 en 42 mm (reserve)	"	1,50
Lensdop 51 en 57 mm (reserve)	"	1,90

TOEBEHOREN voor macro-, micro-, repro- en medische-fotografie

Dubbelbajonetring (uittrekverlenging 5 mm)	f	19,—
Stel bajonet- en verlengingsringen (uittrekverlenging 10 tot 60 mm)	"	31,—
Klein balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 125 mm)	"	62,—
Balgapparaat met instelslede (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	"	135,—
Hoekstuk met instelslede	"	101,—
Verbindingsring voor microscoop-objectieven	"	5,—
Omkeerring 35,5 / 40,5 / 49 s	"	6,—
Ontspannerbrug	"	6,—
Dubbele draadontspanner, 24 cm	"	13,—
Dubbele draadontspanner, 40 cm	"	14,50
Micro-tussenstuk	"	49,—
Lichtintensiteitsmeter voor micro- en macro-opnamen	"	70,—
Micro-ampèremeter voor lichtintensiteitsmeter	"	110,—
Aansluitstuk voor endoscoop	"	65,—
Schakelkastje voor tijdelijke overspanning op het 12 V endoscoop-lampje	"	22,—

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchromd)	f	157,—
Jena Tr 1: 4/135 mm DK (spec. uitvoering)	"	285,—
Blohm ZB3—electronische ringlamp met instellamp	"	338,—

 f 780,—

Combinatie-apparaat bestaande uit:

Repro-zuil met grondplank	f 153,—
Instelslede	" 58,—
Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
Verlichtingsarmatuur	" 105,—
Dia-copieerinrichting	" 59,—
Hoekstuk	" 43,—
Verbinding voor gebruik hoekstuk op statief	" 10,—

f 505,—

Jena T 1: 2,8/50 mm, fix focus, verzonken montuur	" 175,—
---	---------

Microscopring II (voor Jena microscoop LgOG)	" 12,—
--	--------

Lichtsluis	" 7,—
----------------------	-------

Lichtsluis voor microscoop	" 11,—
--------------------------------------	--------

f 710,—**Balgapparaat met instelslede:**

Instelslede	f 58,—
-----------------------	--------

Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
--	--------

f 135,—**Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:**

Instelslede	f 58,—
-----------------------	--------

Hoekstuk	" 43,—
--------------------	--------

Stel bajonet- en verlengingsringen	" 31,—
--	--------

Dia-copieerinrichting	" 59,—
---------------------------------	--------

f 191,—**Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:**

Instelslede	f 58,—
-----------------------	--------

Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
--	--------

Dia-copieerinrichting	" 59,—
---------------------------------	--------

f 194,—**Reproductie-combinatie I, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,—
-------------------------------	---------

Instelslede	" 58,—
-----------------------	--------

Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
--	--------

f 288,—

Verlichtingsarmatuur	" 105,—
--------------------------------	---------

f 393,—**Reproductie-combinatie II, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,—
-------------------------------	---------

Instelslede	" 58,—
-----------------------	--------

Hoekstuk	" 43,—
--------------------	--------

(uittrekverlenging, zonodig, te bereiken met behulp van dubbelbajonering, stel bajonet- en verlengingsringen of het kleine balgapparaat.)

f 254,—

Verlichtingsarmatuur	" 105,—
--------------------------------	---------

f 359,—**Microfoto-combinatie, samenstelling:**

Repro-zuil compleet	f 153,—
-------------------------------	---------

Instelslede	" 58,—
-----------------------	--------

Balgapparaat (uittrekverlenging 35 tot 215 mm)	" 77,—
--	--------

Lichtsluis	" 7,—
----------------------	-------

Lichtsluis voor microscoop	" 11,—
--------------------------------------	--------

Microscopring II (voor Jena microscoop LgOG)	" 12,—
--	--------

f 318,—

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)

De met * gemerkte objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA1.

GROOTHOEK

		beeldhoek in graden	aantal lenzen	kortste instel- afstand	kleinste diaphragma	filter- schroef- draad	diameter	prijs in f
* Angénieux Rétrofocus	VAD 3,5/24	82	6	0,40	22	58,5/0,75	66	505,—
* Angénieux Rétrofocus	VAD 3,5/28	75	6	0,50	22	58,5/0,75	64	430,—
* Angénieux Rétrofocus	VAD 2,5/35	63	6	0,80	22	51,5/0,75	56	385,—
* Jena Flektogon	VAD 4,0/25	82	7	0,20	22	77/0,75	80	355,—
* Jena Flektogon	VAD 2,8/35	62	6	0,36	22	49/0,75	51	330,—
* Schacht Travogon	VAD 3,5/35	62	6	0,50	22	49/0,75	51	235,—
* Schacht S-Travogon	VAD 2,8/35	62	7	0,50	22	49/0,75	51	285,—
* Isco Westron	KL 3,5/35	62	5	0,50	16	49/0,75	51	130,—
* Isco Westron	DK 2,8/35	62	5	0,50	16	46/0,75	48	180,—
* Isco Westron	VAD 2,8/35	62	5	0,35	22	46/0,75	48	310,—
* Meyer Primagon	DK 4,5/35	63	4	0,40	22	49/0,75	51	155,—

STANDAARD

* Meritar	DK 2,9/50	47	3	0,75	16	35,5/0,50	37	56,—
* Meyer Trioplan	KL 2,9/50	47	3	0,60	22	35,5/0,50	37	65,—
* Meyer Domiplan	VAD 2,8/50	47	3	0,75	22	40,5/0,50	42	90,—
* Jena T	KL 2,8/50	45	4	0,60	22	35,5/0,50	37	100,—
* Schacht Travenar	VAD 2,8/50	47	4	0,50	22	49/0,75	51	160,—
* Jena T	VAD 2,8/50	45	4	0,50	22	49/0,75	51	205,—
Meyer Domiron	VAD 2,0/50	47	6	0,34	22	55/0,75	57	260,—
Jena Pancolar	VAD 2,0/50	45	6	0,50	22	49/0,75	51	315,—
Isco Westrocolor	VAD 1,9/50	45,2	6	0,50	22	52/0,75	54	310,—
Schacht S-Travelon	VAD 1,8/50	47	6	0,50	22	49/0,75	51	265,—
Angénieux	DK 1,5/50	47	6	0,80	22	51,5/0,75	53,5	580,—

LANGBRANDPUNT

* Isco Isconar	KL 4,0/100	24	3	1,50	22	41/0,50	48	85,—
Isco Isconar	KL 4,0/135	18	3	1,50	22	49/0,75	51	125,—
Schacht Travenon	KL 4,5/135	18	4	1,50	32	40,5/0,50	42	140,—
Jena B	DK 1,5/75	32	6	0,80	16	58/0,75	60	325,—
* Jena Bm	VAD 2,8/80	30	5	0,80	22	49/0,75	51	240,—
Jena Bm	VAD 2,8/120	21,5	5	1,30	22	67/0,75	70	440,—
* Meyer Trioplan	VAD 2,8/100	25	3	1,10	22	55/0,75	57	220,—
Meyer Primotar	DK 3,5/135	18	4	1,60	22	55/0,75	57	125,—
Meyer Primotar	DK 3,5/180	14	4	2,20	22	67/0,75	70	195,—
Jena Fernobjektiv	8,0/500	5	2	6,00	45	77/0,75	80	730,—

TELE

* Schacht Travenar	AD 2,8/90	28	4	1,00	22	49/0,75	51	195,—
* Schacht Travenar	AD 3,5/135	18	4	1,50	32	49/0,75	51	235,—
Isco Tele-Westanar	KL 3,5/135	18	5	1,30	22	49/0,75	51	150,—
* Isco Tele-Westanar	VAD 3,5/135	18	5	2,50	22	52/0,75	54	330,—
Isco Tele-Westanar	KL 4,0/180	13,6	4	2,40	22	54/0,75	57	240,—
Isco Tele-Isconar (l.k.)	DK 2,8/135	18,2	4	1,35	22	54/0,75	57	335,—
Isco Tele-Isconar (l.k.)	VAD 2,8/135	18,2	4	1,50	22	54/0,75	57	510,—
Isco Tele-Isconar (l.k.)	DK 2,8/180	13,6	5	1,80	22	69/0,75	72	595,—
Isco Tele-Westanar	KL 4,5/400	6	5	4,00	32	95/1,00	100	525,—
* Angénieux	VAD 2,5/90	27	4	1,00	22	51,5/0,75	60	395,—
Angénieux	1,8/90	27	5	1,00	22	56/0,75	58	440,—
Angénieux	3,5/135	18	4	1,50	32	43,5/0,50	45	320,—
Angénieux	2,5/135	18	5	1,50	32	58,5/0,75	61	665,—
Angénieux	VAD 4,5/180	13	5	2,40	32	51,5/0,75	58	445,—
* Jena S	DK 4,0/135	18,5	4	1,20	22	49/0,75	51	235,—
Jena S	DK 2,8/180	14	5	1,50	22	77/0,75	80	555,—
Jena S	DK 4,0/300	8	5	3,00	22	77/0,75	80	760,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/180	14	4	2,00	22	49/0,75	51	110,—
Lederen koker voor Tele Megor								11,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/250	10	4	3,30	22	58/0,75	60	205,—
Lederen koker voor Tele Megor								15,—
Meyer Tele Megor	DK 4,5/300	8	4	3,30	22	82/0,75	85	335,—
Lederen koker voor Tele Megor								20,—
Meyer Tele Megor	DK 5,5/400	6	4	6,00	22	82/0,75	85	250,—
Lederen koker voor Tele Megor								23,—
Jena Spiegel-lenzen objectief	4,0/500	5	4	7,00		ingeb. filter-revolver		3740,—
Jena Spiegel-lenzen objectief	5,6/1000	2,5	+ 2 spiegels	16,00		ingeb. filter-revolver		5625,—
			+ 2 spiegels					

(l.k.) = in lederne koker.

LOSSE OBJECTIEVEN (reflexvrij)**TELE (vervolg)**

Dallmeyer Dallon	1: 5,6/150	mm	Whit. 1.24 "	× 48	29 ø	f	385,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/250	mm	Whit. 1.935"	× 36	48 ø	"	590,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/300	mm	Whit. 2.320"	× 36	56 ø	"	705,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/355	mm	Whit. 2.66 "	× 32	67 ø	"	825,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/430	mm	Whit. 3.24 "	× 24	79 ø	"	1060,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/500	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102 ø	"	1450,—
Dallmeyer Dallon	1: 5,6/600	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114 ø	"	2120,—
Dallmeyer Dallon	1: 8,0/1000	mm	Whit. 5.315"	× 24	132 ø	"	4090,—
Dallmeyer New Large Adon . . .	1: 4,5/230	mm	Whit. 2.320"	× 36	56 ø	"	630,—
Dallmeyer New Large Adon . . .	1: 4,5/300	mm	Whit. 2.875"	× 32	70 ø	"	825,—
Dallmeyer New Large Adon . . .	1: 4,5/355	mm	Whit. 3.24 "	× 24	80 ø	"	955,—
Dallmeyer New Large Adon . . .	1: 4,5/430	mm	Whit. 4.11 "	× 24	102 ø	"	1430,—
Dallmeyer New Large Adon . . .	1: 4,5/500	mm	Whit. 4.67 "	× 24	114 ø	"	1910,—
Dallmeyer New Large Adon . . .	1: 4,5/600	mm	Whit. 6.00 "	× 24	146 ø	"	2970,—

LITERATUUR

EXAKTA kleinbeeldfotografie. Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date“. Auteur Werner Wurst; uitg. W. Knapp f 21,65

Einführung in die praktische Mikrofotografie.
Auteurs: Bergner - Gelbke - Mehlis
Diepgaand studiewerk. Onmisbaar voor degenen die micro-opnamen vervaardigen. 285 pagina's, 174 afbeeldingen, 18 tabellen. f 23,15

Nadere inlichtingen en folders bij Uw ftohandelaar:

ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:

Heynderickx



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX - HUGO DE GROOTSTRAAT 9 - DEN HAAG