

EXAKTA^{Varex}

VRIJBLIJVENDE PRIJSLIJST

EXA met lichtkapzoeker

zonder lens	f	225,—
met Meritar	1 : 2,9/50 mm DK	37 mm	„ 310,—
met Trioplan	1 : 2,9/50 mm	37 mm	„ 350,—
met Tessar	1 : 2,8/50 mm	37 mm	„ 420,—

EXAKTA Varex, model VX met lichtkapzoeker

zonder lens	f	555,—
met Tessar	1 : 2,8/50 mm AD	51 mm	„ 910,—
met Biotar	1 : 2,0/58 mm AD	51 mm	„ 1070,—
met Primoplan	1 : 1,9/58 mm DK	51 mm	„ 835,—
met Angénieux	1 : 1,5/50 mm DK	53 mm	„ 1165,—

EXAKTA Varex, model VX met prismazoeker

zonder lens	f	645,—
met Tessar	1 : 2,8/50 mm AD	51 mm	„ 1000,—
met Biotar	1 : 2,0/58 mm AD	51 mm	„ 1160,—
met Primoplan	1 : 1,9/58 mm DK	51 mm	„ 925,—
met Angénieux	1 : 1,5/50 mm DK	53 mm	„ 1255,—

EXAKTA Varex, model VX met prismazoeker en instelwig

zonder lens	f	740,—
met Tessar	1 : 2,8/50 mm AD	51 mm	„ 1095,—
met Biotar	1 : 2,0/58 mm AD	51 mm	„ 1255,—
met Primoplan	1 : 1,9/58 mm DK	51 mm	„ 1020,—
met Angénieux	1 : 1,5/50 mm DK	53 mm	„ 1350,—

DK = diafragma-kiesstop

SD = Springdiafragma

AD = automatisch diafragma gekoppeld aan de sluitertontspanknop

Levering van camera's zonder lens is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk.

LOSSE ZOEKERS

Prismazoeker met instelwig incl. étui	f	255,—
Prismazoeker incl. étui	„	160,—
Los matvergrootglas met instelwig voor prismazoeker	„	110,—
Lederen étui voor los matvergrootglas met instelwig	„	3,—
Oogschelp voor prismazoeker met vassing voor correctieglas	„	19,50
Lichtkapzoeker incl. étui	„	70,—
Objectiefzoeker	„	53,50
Speciale loupe voor macrofotografie	„	42,50
Zeiss Tellup in houten doosje	„	35,—
Stereozoeker „Stereflex“	„	205,—

Speciale matvergrootglazen

Met lichtkapzoeker:

Lichtkapzoeker met matvergrootglas met draadkruis	f	76,—
Lichtkapzoeker met matvergrootglas met heldere instelvlak	„	76,—
Lichtkapzoeker met matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm ø met draadkruis	„	89,—
Lichtkapzoeker met geheel helder vergrootglas	„	68,50
Lichtkapzoeker met geheel helder vergrootglas met draadkruis	„	78,—
Lichtkapzoeker met matvergrootglas met mm-indeling en draadkruis	„	126,—
Lichtkapzoeker met matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm	„	99,50

Voor lichtkapzoeker:

Los matvergrootglas	f	23,—
Los matvergrootglas met draadkruis	„	36,50
Los matvergrootglas met heldere instelvlak	„	36,50
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm ø met draadkruis	„	49,50
Los geheel helder vergrootglas	„	29,—
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	„	38,50
Los matvergrootglas met mm-indeling en draadkruis	„	86,50
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm	„	60,—

Voor prismazoeker en objectiefzoeker:

Los matvergrootglas	f	15,—
Los matvergrootglas met draadkruis	„	33,—
Los matvergrootglas met heldere instelvlak	„	39,50
Los matvergrootglas met heldere instelvlak 3 of 10 mm ø met draadkruis	„	52,50
Los geheel helder vergrootglas	„	22,50
Los geheel helder vergrootglas met draadkruis	„	41,—
Los geheel helder vergrootglas met mm-indeling en draadkruis	„	84,—
Los matvergrootglas met mm-indeling en draadkruis	„	77,—
Los matvergrootglas met schaaqbordindeling per 5 mm	„	67,50

TOEBEHOREN (klein)

Paraattas voor EXA	f	28,—
Paraattas voor EXAKTA Varex, model VX	„	42,—
Combinatietas (breed 25,5, hoog 18, diep 13 cm)		
kwaliteit W (plastic)	vw	51,—
kwaliteit V (splitleder)	vw	66,—
kwaliteit L (rundleder)	vw	91,—

Dubbelbajonetring	vw f	24,50
Stel bajonet- en verlengingsringen	vw "	47,—
Omkeerring 32, 42 of 51 mm \emptyset	vw "	9,50
Micro-tussenstuk I	vw "	61,—
Micro-tussenstuk II	vw "	80,—
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntafstand, basis 12 mm (opnamen 0,2—2 m)	vw "	295,—
Stereo-prismavorzet, voor objectieven zonder AD met 50 mm brandpuntafstand, basis 65 mm (opnamen 2m— ∞).	vw "	385,—
Flitsapparaat (condensator)	"	120,—
Tweede lamphouder met 1,5 meter kabel	"	78,—
Lange kabel (1,5 meter)	"	8,50
Klemstatief	"	6,50
Dubbele schroef	"	2,25
Accu-aansluitstuk	"	11,25
Dubbelpolige EXAKTA synchroonsteker	"	7,—
Verloopring voor Meritar 1 : 2,9	vw "	2,50
Filters 32 mm \emptyset (geel, UV, groen, oranje, rood en blauw)	"	9,75
Filters 42 mm \emptyset (geel, UV, groen, oranje, rood en blauw)	"	13,50
Filters 51 mm \emptyset (geel, UV, groen, oranje, rood en blauw)	"	19,50
Infrarood- en infrazwartfilters 42 mm \emptyset	"	13,50
Infrarood- en infrazwartfilters 51 mm \emptyset	"	19,50
Bernotar polarisatiefilter 32 mm \emptyset (inschroefbaar) incl. etui	"	72,—
Bernotar polarisatiefilter 42 mm \emptyset (inschroefbaar) incl. etui	"	76,—
Bernotar polarisatiefilter 51 mm \emptyset (inschroefbaar) incl. etui	"	102,—
Zonnekap 32 en 37 mm \emptyset	"	5,25
Zonnekap 42 mm \emptyset	"	6,—
Zonnekap 51 mm \emptyset	"	8,50
Kunstharskassette	"	0,55
Metalen omhangketting	"	7,25
Vuistknop	vw "	1,50
Draadontspanner voor EXA	"	2,15
Draadontspanner voor EXAKTA	"	1,60
Afsluitdop voor camera (met bajonetvatting)	vw "	1,50
Afsluitdop voor achterzijde lens (met bajonetvatting)	vw "	1,90
Lensdop 32 en 42 mm	vw "	1,50
Lensdop 51 mm	vw "	1,90

TOEBEHOREN (groot)

Aansluitstuk voor endoscoop	vw "	85,—
---------------------------------------	------	------

Kolpofot, bestaande uit:

Balgapparaat met instelslede (speciale uitvoering wit gelakt, verchroomd)	vw f	205,—
Triotar 1 : 4/135 mm (spec. uitvoering)	"	395,—
Blohm ZB3 — elektronische ringvormige flitsbuis met instelapp.	"	470,—

f 1070,—

Combinatie-apparaat, bestaande uit:

Grondplank met stelschroeven, twee zuilen met aanslagring,	
twee stiften, verbindingskop	f 144,—
Instelslede	„ 77,—
Balgapparaat	„ 103,—
Dia-copieerinrichting met balgsluis	„ 80,—
EXAKTA hoekstuk	„ 58,—
Verbinding voor gebruik EXAKTA hoekstuk op statief	„ 13,—
	<hr/>
	vw f 475,—

Tessar 1:2,8/50 mm T, fix focus, verzonken montuur	f 175,—
Microscopring II (voor Zeiss microscoop LgOG)	„ 15,50
Lichtsluis	„ 8,50
Lichtsluis voor microscoop	„ 11,—

vw f 685,—

Balginstelapparaat, samenstelling:

Instelslede	„ 77,—
Balgapparaat	„ 103,—

vw f 180,—

Dia-copieerinrichting-combinatie I, samenstelling:

Instelslede	f 77,—
EXAKTA hoekstuk	„ 58,—
Stel bajonet- en verlengingsringen	„ 47,—
Dia-copieerinrichting met balgsluis	„ 80,—

vw f 262,—

Dia-copieerinrichting-combinatie II, samenstelling:

Instelslede	f 77,—
Balgapparaat	„ 103,—
Dia-copieerinrichting met balgsluis	„ 80,—

vw f 260,—

Reproductie-combinatie I, samenstelling:

Grondplank compleet	f 144,—
Instelslede	„ 77,—
EXAKTA hoekstuk	„ 58,—

vw f 279,—

Reproductie-combinatie II, samenstelling:

Grondplank compleet	f 144,—
Instelslede	„ 77,—
Balgapparaat	„ 103,—

vw f 324,—

Microscopstatief, samenstelling:

Grondplank compleet	f 144,—
Instelslede	„ 77,—
Balgapparaat	„ 103,—
Lichtsluis	„ 8,50
Lichtsluis voor microscoop	„ 11,—
Microscopring II (voor Zeiss microscoop LgOG)	„ 15,50

vw f 359,—

Stereostatief, samenstelling:

Grondplank compleet	f 144,—
Instelslede	„ 77,—
EXAKTA hoekstuk	„ 58,—

vw f 279,—

LOSSE OBJECTIEVEN (alle reflexvrij)**Groothoek**

*Angénieux Rétrofocus	1 : 3,5/28	mm	M	56 x 0,75	59 ø	f	415,—
*Angénieux Rétrofocus	1 : 2,5/35	mm	M	51,5 x 0,75	53 ø	„	340,—
*Zeiss Flektogon (AD)	1 : 2,8/35	mm			51 ø	„	630,—
*Meyer Helioplan (DK)	1 : 4,5/40	mm	M	40,5 x 0,5	42 ø	„	245,—

Standaard

*Meritar (DK)	1 : 2,9/50	mm	M	35,5 x 0,5	37 ø	f	85,—
*Meyer Trioplan	1 : 2,9/50	mm	M	35,5 x 0,5	37 ø	„	125,—
*Zeiss Tessar	1 : 2,8/50	mm	M	35,5 x 0,5	37 ø	„	195,—
*Zeiss Tessar (AD)	1 : 2,8/50	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	355,—
Zeiss Biotar (AD)	1 : 2,0/58	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	515,—
Meyer Primoplan (DK)	1 : 1,9/58	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	280,—
Angénieux (DK)	1 : 1,5/50	mm	M	51,5 x 0,75	53,5 ø	„	610,—
*Schacht Travenar (SD)	1 : 2,8/50	mm	M	40,5 x 0,5	42 ø	„	215,—
*Isco Westanar (AD)	1 : 2,8/50	mm	M	41 x 0,5	48 ø	„	260,—
Isco Westagon (AD)	1 : 2,0/50	mm	M	41 x 0,5	48 ø	„	400,—

Langbrandpunt

*Isco Westar (Klikdiafragma)	1 : 2,8/80	mm	M	41 x 0,5	48 ø	f	100,—
*Isco Westanar (DK)	1 : 2,8/85	mm	M	41 x 0,5	48 ø	„	210,—
*Isco Westar	1 : 4,5/100	mm	M	41 x 0,5	48 ø	„	70,—
Isco Westanar (DK)	1 : 3,5/135	mm	M	52 x 0,75	54 ø	„	235,—
Isco Westanar (DK)	1 : 4,5/150	mm	M	52 x 0,75	54 ø	„	195,—
Isco Westanar (DK)	1 : 4,5/180	mm	M	52 x 0,75	54 ø	„	250,—
Schacht Travegon	1 : 4,5/135	mm	M	40,5 x 0,5	42 ø	„	220,—
Zeiss Biotar (DK)	1 : 1,5/75	mm	M	58 x 0,75	60 ø	„	750,—
Zeiss Biotetar (DK)	1 : 2,8/80	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	395,—
Zeiss Triotar (DK)	1 : 4,0/135	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	370,—
Meyer Primoplan (DK)	1 : 1,9/75	mm	M	56 x 0,75	57 ø	„	480,—
*Meyer Trioplan (DK)	1 : 2,8/100	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	255,—
*Dallmeyer Pentac Anastigmat	1 : 2,9/75	mm	Whit.	1.310" x 36	30 ø	„	460,—
Dallmeyer Super Six Anastigmat	1 : 1,9/75	mm	Whit.	1.710" x 36	41 ø	„	660,—
*Dallmeyer Pentac Anastigmat	1 : 2,9/100	mm	Whit.	1.575" x 48	38 ø	„	565,—
Zeiss Fernobjektiv	1 : 8,0/500	mm	M	77 x 0,75	80 ø	„	1230,—
geelfilter voor Zeiss Fernobjektiv						„	105,—

Tele

*Schacht Travenar (SD)	1 : 2,8/85	mm	M	45 x 0,5	47 ø	f	265,—
Schacht Travenar (SD)	1 : 3,5/135	mm	M	45 x 0,5	47 ø	„	340,—
*Angénieux	1 : 2,5/90	mm	M	43,5 x 0,5	45 ø	„	290,—
Angénieux	1 : 1,8/90	mm	M	56 x 0,75	58 ø	„	465,—
Angénieux	1 : 3,5/135	mm	M	43,5 x 0,5	45 ø	„	340,—
Angénieux	1 : 2,5/135	mm	M	58,5 x 0,75	61 ø	„	700,—
Angénieux	1 : 4,5/180	mm	M	47 x 0,75	50 ø	„	355,—
Zeiss Sonnar (DK)	1 : 2,8/180	mm	M	77 x 0,75	80 ø	„	1020,—
Zeiss Sonnar (DK)	1 : 4,0/300	mm	M	77 x 0,75	80 ø	„	1295,—
Meyer Tele Megor (DK)	1 : 5,5/150	mm	M	40,5 x 0,5	42 ø	f	295,—
Lederen koker voor Tele Megor						„	20,50
Meyer Tele Megor (DK)	1 : 5,5/180	mm	M	49 x 0,75	51 ø	„	330,—
Lederen koker voor Tele Megor						„	21,50

Meyer Tele Megor (DK)	1 : 5,5/400 mm	M 82 x 0,75	85 ø	„	670,—
Lederen koker voor Tele Megor				„	52,50
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/150 mm	Whit. 1.24 "	x 48	29 ø	„ 385,—
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/250 mm	Whit. 1.935 "	x 36	48 ø	„ 590,—
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/300 mm	Whit. 2.320 "	x 36	56 ø	„ 705,—
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/355 mm	Whit. 2.66 "	x 32	67 ø	„ 825,—
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/430 mm	Whit. 3.24 "	x 24	79 ø	„ 1060,—
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/500 mm	Whit. 4.11 "	x 24	102 ø	„ 1450,—
Dallmeyer Dallon	1 : 5,6/600 mm	Whit. 4.67 "	x 24	114 ø	„ 2120,—
Dallmeyer Dallon	1 : 8,0/1000mm	Whit. 5.315 "	x 24	132 ø	„ 4090,—
Dallmeyer New Large Adon	1 : 4,5/230 mm	Whit. 2.320 "	x 36	56 ø	„ 630,—
Dallmeyer New Large Adon	1 : 4,5/300 mm	Whit. 2.875 "	x 32	70 ø	„ 825,—
Dallmeyer New Large Adon	1 : 4,5/355 mm	Whit. 3.24 "	x 24	80 ø	„ 955,—
Dallmeyer New Large Adon	1 : 4,5/430 mm	Whit. 4.11 "	x 24	102 ø	„ 1430,—
Dallmeyer New Large Adon	1 : 4,5/500 mm	Whit. 4.67 "	x 24	114 ø	„ 1910,—
Dallmeyer New Large Adon	1 : 4,5/600 mm	Whit. 6.00 "	x 24	146 ø	„ 2970,—

* Deze objectieven zijn tevens geschikt voor de EXA

LITERATUUR

- Fotoekursionen mit der EXA.** Auteur W. Wurst. 128 pag.; 67 afbeeldingen; f 7,10
- EXAKTA-Tips**, no. 23 uit de bekende serie „Der FOTO Dienst”. Auteur Werner Wurst; uitgave Heering-Verlag f 2,05
- EXAKTA Kleinbeeldfotografie.** Het grote leerboek over de EXAKTA en de vele toepassingsmogelijkheden ook op speciale gebieden. Volkomen „up to date”. 360 pagina's. Auteur Werner Wurst; uitgave W. Knapp „ 19,—
- Liebe zur EXAKTA.** De bekende EXAKTA-fotograaf Heinz Müller-Brunke publiceert hierin op groot formaat zijn 120 beste opnamen en tevens 8 kleurenfoto's. Prachtig verzorgde uitgave van Verlag F. Bruckmann „ 19,80
- EXAKTA Makro- und Mikrofotografie.** Auteur Georg Fiedler. 179 pagina's; 100 afbeeldingen; 4 kleurenfoto's „ 10,10

Uw fotohandelaar:



ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND:



FIRMA Dr. K. HEYNDERICKX - HUGO DE GROOTSTRAAT 17a - DEN HAAG